

VACU-Proof

ABDICHT-FLÜSSIGKEIT FÜR DICHTSTELLEN WASSERDICHTER UHREN UND PRÄZISIONSGERÄTE

Beschreibung

VACU-Proof ist eine Abdichtflüssigkeit für statische und dynamische Dichtstellen und Dichtungen wasserdichter Uhren und Präzisionsgeräte, wenn diese für Servicearbeiten geöffnet wurden und danach erneut geschlossen werden sollen. VACU-Proof ist für alle Dichtstellen wasserdichter Uhren (Uhrengehäuse, Kronen und Uhrgläser) geeignet.

Anwendung und Dosierung

Tropfenweise auf die Dichtflächen bzw. Dichtungen selbst geben. Vacu-Proof ist gebrauchsfertig.

Hotline Anwendungsberatung

Werktags: Tel. ++49 (0) 7731 882-287. Email: chemlab@elma-ultrasonic.com

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

VACU-Proof ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS] nicht als gefährlich eingestuft. Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt, und gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

VACU-Proof ist nicht wassermischbar, es schwimmt auf Wasser auf.
Dichte: 0,97 g/ml. Gemisch aus Polydimethylsiloxanen.

Entsorgung

Empfehlungen:

1. Entsorgungsweg als Altöl.
2. Entsorgung durch Entsorgerfachbetriebe: Abfallschlüssel: 13 02 06*, „synthetische Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle“.
3. Verbrennen in geeigneter Verbrennungsanlage unter Beachtung behördlicher Vorschriften.

Nicht in die Kanalisation / Oberflächenwasser / Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde mit verschließbarem Dosierkanal: 25 ml.

Nur im geschlossenen Originalbehälter aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig. Das Produkt ist kein Gefahrgut gemäß GGV für alle Transportarten.

Elma Hans Schmidbauer GmbH & Co KG

Kolpingstr. 1-7, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-ultrasonic.com

15.11.10/ P:\Produkte\PROInfo\Produkte\deutsch\word_D\IP_VACU-Proof_D.doc

Tel.: ++49 (0) 7731 882-0

Fax: ++49 (0) 7731 882-266

www.elma-ultrasonic.com

